

**DCMT 070202, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	GK
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení