

**DCMT 11T304, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Třída artiklu	28D

Popis

DCMT 11T304 SP4019 Druh: SP4019
Lamač třísek: 73
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 440 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Lamač třísek	73
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	SP4019

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení