

**CNGA 120408, KBN35M, Typ: MET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255617 MET
GTIN	4960664544042
Třída artiklu	25H

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN35M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 180 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 180 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Provedení řezných hran	MET
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Typ	KBN35M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNGA 120408
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN35M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		