

Garant**Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192925 18
GTIN	4067263118848
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:****Podbroušený jemný vroubkovaný profil.**

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Pro nejvyšší nároky na výkon třískového obrábění.

Výhoda:

Vynikající výsledky při suchém frézování.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Směr přířuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	123 mm
Počet zubů Z	4
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Rohový úhel čela	45 stupeň
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,039 mm
Délka břitu L_c	63 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Stopka	DIN 1835 B s h6
Ø břitu D_c	18 mm

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS PM
Norma	DIN 844
Profil frézování	HR
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,15 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	138 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	110 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	83 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	64 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	64 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	18 m/min	M
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
CuZn	omezené použití	110 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		