

**HOLEX****Dělicí kotouč „2 v 1“, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563505 125
GTIN	4067263118596
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:****Univerzální dělicí kotouč na ocel a INOX.****Použití:**

Pro volné řezání použitím elektrických a pneumatických úhlových brusek s maximální velikostí řezné rychlosti 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:****A60R-BF.****Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	Přímé
Šířka kotouče	1 mm
Ø otvoru	22,23 mm

Ø kotouče	125 mm
Specifikace	A60R-BF
Brusivo	korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		