

metabo**Přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální, Typ: KFMV17-15F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Ohraňovací frézka na fazetky o výšce až 15 mm pro úpravu svarů.

- **Nastavení hloubky frézování bez náradí v krocích po 0,1 mm. (0 mm až 15 mm)**
- **Přesné nastavení úhlu zkosení.**
- **Kontrolovaná práce díky vodicím deskám s velkou plochou.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**

Systém One-touch Controller. Patentované nastavení hloubky frézování bez náradí v krocích po 0,1 mm. Aretační body pro rychlé nastavení a proti nechtěné změně nastavení hloubky frézování při práci. Přesné nastavení úhlu zkosení hrany přímo pomocí vodicích desek. Univerzální frézovací hlava se třemi tvrdokovovými břitovými destičkami pro všechny úhly zkosení 0 až 90°. Kontrolovaná práce díky vodicím deskám s velkou plochou. Dorazový váleček pro vedení na trubkách pro snadnou úpravu svaru. Oblouková rukojeť s nastavením bez použití náradí pro bezpečné a rovnoměrné vedení. Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost. Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem; pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní. Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění. Uživatel je při práci chráněn bočními plechy k odvádění třísky. Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení. Obrázek pro ilustraci.

K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.

Rozsah dodávky:

3 tvrdokovové břitové destičky Universal, dorazový válec, 2 šroubováky, otevřený klíč vel. 10, rukojeť, metaBox. 3 tvrdokovové vyměnitelné destičky Universal, dorazový váleček, rukojeť a metaBOX 185 L.

Upozornění:

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078132 a 078134.

Technický popis

Volnoběžné otáčky	6200 - 12000 min ⁻¹
max. výška fazetky 45°	15
Úhel čela	0 - 90 stupeň
Odstupňování nastavení hloubky frézování	0,1 mm
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý výkon	1700 W
max. šířka fazetky 45°	21
Hmotnost	6,3 kg
Zdroj energie	síťový provoz
Odevzdaný výkon	880 W
Délka kabelu	3,9 m
Příkon	1700 W
Ø dosedací podložky	100 mm
Obal	Metabox
Druh produktu	Fréza

Příslušenství

Akumulátorový přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální Typ AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS