

Garant**Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojení: HSK63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

S vyvrtávací hlavou č. 237591, vyvrtávací tyče a příslušenství v kufru. **Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí.

Pro Ø 9,75 – 88,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602...**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237591 HSK63

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický popis

Napojení	HSK63
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtávací tyč	237636
Vyvrtávací tyč	237634
Vyvrtávací tyč	237632
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtávací hlavaØ 9,75 – 88,1 mm Napojení HSK63	237591 HSK63
Vyvrtávací tyč	237630
Sada bez upínačeØ 9,75 – 88,1 mm	237599