

**HOLEX®****DCMT 11T304 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260505 HBX130
GTIN	4045197670069
Třída artiklu	22D

**Popis**

DCMT 11T304 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPosuv  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MM
Posuv $f$	0,06 - 0,36 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvtávací tyč
Série	Vyvtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální