

**DC.T 11T308, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T308 KW10 Druh: KW10

Lamač třísek: AH

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 30 - 300 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	AH
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,

Druh	KW10
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCGT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení