

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 5×D, Ø DC m7: 37,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234015 37,5
GTIN	4045197697462
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Použití reklamní text:**

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

**Doporučení:**

**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70 %.

**Upozornění:**

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	190 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130511
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 20IP (6,3 Nm)

Délka stopky $L_s$	68 mm
Řada	Vrtacka
Jmenovitý $\varnothing D$	37,5
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,25 mm
Délka vyložení $L_A$	217 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239700 20IP
---	-------------

Čepel 8 mm, s magnetems 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
--	-----------

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil  
Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600