

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Třída artiklu	21G

## Popis

SC.T 09T304 HB7020 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	HB7020

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení