



Digitální číselníkový úchylkoměr s Bluetooth rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanické značky tolerancí. Displej / tlačítka otočné o 270°.

Funkce:

Nulová poloha / preset, zobrazení naměřených hodnot, přepínání směru odečtu. Klávesnice s možností uzamčení, pohotovostní režim. Zadání horních a dolních tolerancí, dynamické měření min / max / max-min, výběr Ref 1 nebo Ref 2 (preset a uložená tolerance), faktor násobení, zámek klávesnice, výstup dat, výběr rozlišení (0,01 nebo 0,001 mm).

S integrovaným rozhraním Bluetooth. IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498928, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Technický popis

Upínací stopka Ø h6	8 mm
---------------------	------

Přepínatelný odečet	0,001 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Počet obsažených baterií	1
Měřicí síla	0,65 – 0,90 N
Tloušťka pouzdra	33 mm
Ø pouzdra	59,8 mm
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Řada	DIALTRONIC
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Kalibrování	C1
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic	10 mm
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10