

MIRKA**Excentrické brusky DEROS II, Typ: 625****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077335 625
GTIN	6416868231274
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Excentrická bruska s bezkartáčovým elektromotorem bez síťového napáječe.

- **Minimální spotřeba energie. Zvláště kompaktní, tichá, lehká a výkonná.**
- **O 20 % výkonnější motor než DEROS I udržuje konstantní rychlost i při velkém zatížení.**
- **Konektivita Wi-Fi a vylepšená konektivita Bluetooth.**
- **Indikátor LED otáček na regulátoru rychlosti + vypínač regulátoru a aretace rychlosti.**
- **Externí odsávání možné.**

Použití:

Úběr materiálu (hrubý brus, mezibrus, jemný brus) pro dřevo, kov, lak. Nejvhodnější pro obrábění nesnadno přístupných nebo profilovaných ploch pro mokré i suché broušení.

Upozornění:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.

Vhodný opěrný talíř, č. výrobku 567990 vel. 150.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Ø brusného talíře	150 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Počet kmitů	4000 - 10000 min ⁻¹
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Řada	DEROS II
Hmotnost	1 kg
Oscilační zdvih	2,5 mm
Příkon	400 W
Druh produktu	Excentrické brusky

Příslušenství

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 150 mm	567990 150
---	------------