



Digitální přístroj pro kontrolu tvrdosti odrazem, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	495024 1
GTIN	2050002078604
Třída artiklu	49G

Popis

Provedení:

Robustní plášť z práškově lakovaného hliníku. Vyhodnocení podle DIN 50156 a ASTM A956 v Rockwell HRC a HRB, Vickers HV, Brinell HB a pevnost v tahu oceli. Přístroj je možné vložit v libovolné orientaci (vodorovně, vzhledupně, sestupně...). Interní paměť pro >1 000 000 naměřených hodnot, USB rozhraní pro přenos dat na USB flash disk.

Přesnost:

± 4 HL (0,5 % při 800 HL).

Rozsah dodávky:

Včetně rázového přístroje typu D, boku pro porovnání tvrdosti, datového kabelu USB, čisticího kartáčku, přepravního kufru, nabíječky a certifikátu výrobce.

Zvláštní příslušenství:

Opěrné kroužky pro zakřivené plochy, testovací bloky s certifikátem DakkS a rázové přístroje typu DC, DL, D+15, C a G na vyžádání.

Náhradní díl:

Připojovací kabel k rázovému přístroji 495023.

Technický popis

Hmotnost	430 g
----------	-------

Technický list

Minimální tloušťka kontrolovaného předmětu	2,5 kg
Šířka	84 mm
Délka	154 mm
Výška	23 mm

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/495024-1>