

Garant**SCGT 09T302, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T302
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení