

**LOCTITE****Lepidlo, Typ: 3450**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083260 3450
GTIN	5010266007694
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

5minutové 2složkové epoxidové lepidlo (1:1) 25 ml

2složkové epoxidové lepidlo vytvrdne po smíchání při pokojové teplotě. Na kovových površích vyvine vysokou pevnost. Díky schopnosti vyplnit štěrbiny je tento systém lepidla vhodný pro drsné a špatně přiléhavé povrchy z kovů, keramiky, duroplastů nebo dřeva.

Třída nebezpečné látky: 9

Chemický základ: Epoxidová pryskyřice

Rozsah teplot pro použití: -55 °C

Dotyková pevnost za: 4 - 6 min

Smyková pevnost v tahu: 25 N/mm<sup>2</sup>

Barva: šedá

Plnicí množství: 25 g

## Technický popis

Smyková pevnost v tahu	25 N/mm <sup>2</sup>
Označení výrobce	LOCTITE EA 3450
Dynamická viskozita	35000 mPas

Číslo UN	UN3082
Plnicí množství	25 g
Doba zpracování	300 s
Tvrdość podle Shore A	68
Teplota zpracování	-2 - 22 °C
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Chemický základ	Epoxidová pryskyřice
Rozsah teplot pro použití	-55 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Třída nebezpečné látky	9
Vhodné pro materiál	Kov
Barva	šedá
Tvar	Pasta
Hustota	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Funkční pevnost dle	15 min
Dotyková pevnost za	4 - 6 min
Maximální rozměr štěrby	5 mm
Druh produktu	Dvousložkové lepidlo