



Excentrické brusky DEROS II, Typ: 650



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077335 650
GTIN	6416868227239
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

Excentrická bruska s **bezkartáčovým elektromotorem**.

- **Minimální spotřeba energie.** Zvláště kompaktní, tichá, lehká a výkonná.
- **O 20 % výkonnější motor než DEROS I udržuje konstantní rychlost i při velkém zatížení.**
- **Konektivita Wi-Fi a vylepšená konektivita Bluetooth.**
- **Indikátor LED otáček na regulátoru rychlosti + vypínač regulátoru a aretace rychlosti.**
- **Externí odsávání možné.**

Použití:

Úběr materiálu (hrubý brus, mezibrus, jemný brus) pro dřevo, kov, lak. Nejvhodnější pro obrábění nesnadno přístupných nebo profilovaných ploch pro mokré i suché broušení.

Upozornění:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.

Vhodný opěrný talíř, č. výrobku 567990 vel. 150.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Hmotnost	1,1 kg
Oscilační zdvih	5 mm

Technický list

Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s ²
Příkon	400 W
Ø brusného talíře	150 mm
Série	DEROS II
Počet kmitů	4000 - 10000 min ⁻¹
Druh produktu	Excentrické brusky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/077335-650>