

**Garant****Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D, AlTiN, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139643 M3
GTIN	4067263126737
Třída artiklu	11D

**Popis****Provedení:**

TK závitová fréza s **nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů**.. Díky **nerovnoměrnému rozložení břitů** je dosaženo **klidného chodu** a **dolouhé životnosti nástroje**. **Nově vyvinutá univerzální geometrie** a **vysoce výkonný povlak** pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.

- **Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.**
- **Zvýšený počet břitů.**
- **Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.**
- **Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.**

**Vnitřní přívod chladicího média ≥ M4**

**Upozornění:**

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednejte s č. **139643 + 129100 HB**.

Typ **HE**: objednejte s č. **139643 + 129100 HE**.

**Technický popis**

Počet zubů Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	2,33 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Počet drážek na třísky	4
Vnitřní chlazení	ano

Délka břitu $L_c$	7,73 mm
Délka stopky $L_s$	40,3 mm
Hloubka závitů	6,25 mm
Závit $\emptyset$	3 mm
Celková délka L	58 mm
Rozměr závitů	M3
Povlak	AlTiN
Druh závitů	M
Druh závitů	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	Do 2,5×D při slepém otvoru
Dělení břitů	nestejně
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Řada	Master TM
Druh produktu	Zavitova freza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	190 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	160 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	125 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	115 m/min	P

Ocel < 900 N/mm	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45 m/min	S
GG(G)	vhodný	105 m/min	K
CuZn	vhodný	175 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
Vzduch	vhodný		

**Služby**

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
Broušení stopky Typ HE	129100 HE