

Garant**Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 1,5×D, AlTiN, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139666 M4
GTIN	4067263126768
Třída artiklu	11D

Popis**Provedení:**

TK závitová fréza s **nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů**.. Díky **nerovnoměrnému rozložení břitů** je dosaženo **klidného chodu** a **dlouhé životnosti nástroje**. **Nově vyvinutá univerzální geometrie** a **vysoce výkonný povlak** pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.

- **Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.**
- **Zvýšený počet břitů.**
- **Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.**
- **Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.**

Výhoda:

Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

Upozornění:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednejte s č. **139666 + 129100 HB**.

Typ **HE**: objednejte s č. **139666 + 129100 HE**.

Technický popis

Rozměr závitu	M4
Stoupání závitu	0,7 mm
Závit Ø	4 mm
Vnitřní chlazení	ano

Jmenovitý Ø D _c	3,1 mm
Posuv f _z v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení L ₁	7,33 mm
Počet zubů Z	4
Délka břitu L _c	6,63 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	58 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø krku D ₁	5 mm
Hloubka závitů	6,63 mm
Délka stopky L _s	39,4 mm
Profil závitů	Plný profil
Povlak	AlTiN
Druh závitů	M
Druh závitů	M
Druh závitů	EG-M
Druh závitů	EG-M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	do 1,5xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5xD při slepém otvoru
Dělení břitů	nestejně
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Série	Master TM

Druh produktu

Zavitova freza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	220 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	45 m/min	H
TOOLOX 33	vhodný	85 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	vhodný	200 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Vhodné produkty
<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/139666-M4>