



Jemná stavěcí hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 24,8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Třída artiklu	24I

Popis

Provedení:

- **Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.**
- **Modulární konstrukce systému.**
- **Jemné nastavení bez dodatečného upínání.**
- **S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.**
- **Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.**
- **Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitě.**
- **Nejmenší kroky přístavení v rozsahu μm , v rámci přesného seřízení od 0,25 – 0,6 mm v \varnothing , v závislosti na rozsahu otáčení.**
- **Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v \varnothing .**
- **Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.**

Upozornění:

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.

Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Technický popis

Minimální $\varnothing D_{\text{min}}$	24,8
Jemné nastavení na	0,25 mm
Hrubé přestavení S	4,5 mm
ABS® \varnothing stopky D_s	25
Nožové držáky	238355 24,8

Maximální počet otáček	40000 min ⁻¹
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	24,5 mm
Užitná délka L ₁	39,9 mm
Ø rozsahu nastavení	24,8 - 33 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speeddopředný směr
Vhodné pro velikost M03 24,8

238355 24,8