

**Garant****Keramické brusné tělísko trojúhelník (šikmý), hrubý, Typ: 1015TA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	501515 1015TA
GTIN	4067263129585
Třída artiklu	58F

**Popis****Provedení:**

**Keramická brusná tělíška** (korundové brusné zrna vázané v keramice) jsou **nejčastěji používaná brusná tělíška** a mohou **se používat univerzálně. Velmi vysoká hustota a brusný účinek.**

Vysoce výkonné provedení pro **krátkou dobu obrábění**. Nízký vlastní pohon, dlouhá životnost.

**Použití:**

Pro **rychlé odjehlování, zaoblování** hran a jako **předstupeň k leštění oceli, ušlechtilé oceli** a jiných **ocelových slitin**. Vhodné také pro hrubé obrábění plastu a neželezných kovů, s nebezpečím, že dochází k rychlejšímu zanesení brusného tělíška a snížení brusného účinku.

Tvar **trojúhelník (šikmý)** je nejuniverzálnějším tvarem.

**Technický popis**

Délka	15 mm
Výška	10 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Řada	GMT

Popis tvaru	Trojúhelník (šikmý)
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	hrubý
Obsah	3 kg
Druh produktu	Brusné tělísko

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		