

Garant**Keramické brusné tělísko válec (šikmý), hrubý, Typ: 0305CA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	501525 0305CA
GTIN	4067263129592
Třída artiklu	58F

Popis**Provedení:**

Keramická brusná tělíška (korundové brusné zrna vázané v keramice) jsou **nejčastěji používaná brusná tělíška** a mohou **se používat univerzálně. Velmi vysoká hustota a brusný účinek.**

Vysoce výkonné provedení pro **krátkou dobu obrábění**. Nízký vlastní pohon, dlouhá životnost.

Použití:

Pro **rychlé odjehlování, zaoblování** hran a jako **předstupeň k leštění oceli, ušlechtilé oceli** a jiných **ocelových slitin**. Vhodné také pro hrubé obrábění plastu a neželezných kovů, s nebezpečím, že dochází k rychlejšímu zanesení brusného tělíška a snížení brusného účinku. Tvarový **válec (nakloněný)** ideální pro povrchové zpracování (rovný, volný tvar).

Technický popis

Délka	5 mm
Průměr	3 mm
Popis tvaru	Válec (šikmý)
Stupeň jemnosti	hrubý

Řada	GMT
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	hrubý
Obsah	3 kg
Druh produktu	Brusné tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		