


TNGA 160408, KBN25M, Typ: MET

Údaje o objednávce

Artikové číslo	255662 MET
GTIN	4960664507597
Třída artiklu	25H

Popis
Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,3 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 180 m/min
Provedení řezných hran	MET

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,3 mm
Typ	KBN25M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNGA 160408
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	KBN25M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	omezené použití		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	omezené použití		
suché	vhodný		