

**Garant****RNGN 120700, KB7205, Rozsah použití: HART**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	255770 HART
GTIN	4045197511652
Třída artiklu	21H

## Popis

RNGN 120700 HART Provedení řezných hran: 0,1 mm × 20°

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 180 - 250 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 250 m/min

## Technický popis

Rozsah použití	HART
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 250 m/min
Hlavní způsob použití	H
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Provedení řezných hran	0,1 mm × 20°
Vedlejší použití	K
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	KB7205
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Keramika
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	250 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RNGN 120700
Počet výměn/řezání	16
Atribut názvu produktu	KB7205
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	250 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	210 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	190 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	180 m/min	H
GG(G)	omezené použití	250 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		