



Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 178 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238301 178
GTIN	4047109005792
Třída artiklu	24B

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břítu,

Použití:

Pro vyvrtávání Ø29,5 až 199 mm. Přestavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky (viz skupina 26) objednávejte samostatně.

Vnitřní chlazení: ano

Rozsah vřetena: 178 - 199 mm

Délka vyložení L₁: 90 mm

ABS® Ø stopky D_s: 100

Použití: 238310 70

Sada upínacích šroubů: 249900 SW10/30

Technický popis

Použití	238310 70
Rozsah vřetena	178 - 199 mm
Minimální Ø D _{min}	178

ABS® Ø stopky D _s	100
Délka vyložení L ₁	90 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW10/30
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

Sada upínacích šroubů DIN 913 10-dílná Pohon SW10/30	249900 SW10/30
Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtávání M302 Typ 70	238310 70