

Garant**TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	205251 4
GTIN	4067263130352
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro hrubování. Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Až 2xD v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Šikmé zanořování je možné až do 45°.

Nejvyšší rychlosti posuvu při svislém vnoření jsou možné pomocí **speciální geometrie vnoření**.

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Rohové zaoblení r _v	0,1 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Ø břitu D _c	4 mm
Celková délka L	57 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Délka břitu L _c	8 mm

Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,06 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Počet zubů Z	3
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Profil frézování	WR
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	450 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	380 m/min	N
PA 66	omezené použití	120 m/min	N
PEEK	omezené použití	100 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		

Technický list

mokrý min.	omezené použití
suché	omezené použití
Vzduch	vhodný
Služby	
Broušení stopky Typ HB	129100 HB