

**Garant****Omílací přístroj (2 litry) se separační stanicí, Typ: GMT2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Třída artiklu	51B

**Popis****Provedení:**

**Mobilní omílací přístroj GMT2 s kompaktní konstrukcí**, pro automatizované finální opracování **malých až středně velkých sérií**.

- **Výkonný motor s definovaným rozsahem otáček.**
- **Ocelový žlab (2 l) s polyuretanovou vrstvou.**
- **Integrovaná separační stanice pro ruční oddělování obrobku a brusného média.**
- **Snadná separace díky ergonomickému naklápěcímu zařízení.**
- **Intuitivní ovládání přes ovládací panel s funkcí časovače.**
- **Tichá a stabilní práce díky průhlednému víku.**

**Použití:**

Přednostně pro **odjehlování obráběných a frézovaných dílů** a také u obrobků vyrobených **3D-tiskem**. Vhodné pro **kovy a plasty**. **Leštění** je dalším krokem, který je součástí výkonového spektra tohoto stroje. **Doporučujeme čistě obrábění na sucho (není nutné žádné aditivum).**

**Rozsah dodávky:**

1x omílací přístroj s ovládacím panelem a odnímatelnou separační stanicí, 1x separační síto s rastroem 10 mm, 1x separační síto s rastroem 18 mm, 1x keramická omílací tělíska (3 kg), trojúhelník hrubý (č. 501505 0606T), 1x keramická omílací tělíska (3 kg), trojúhelník (šikmý), hrubý (č. 501515 1015TA) 1x keramická omílací tělíska (3 kg), válec (šikmý), hrubý (č. 501525 0305CA) 1x porcelánová brusná tělíska (3 kg), válec (šikmý), leštění (č. 501585 0406CA), 1x úložný box (č. 964486 EF4070) 1x čistič GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (č. 088001 500) 1x vysoce účinná čisticí utěrka 3M (č. 089190 BLUE)

**Technický popis**

Rozsah otáček	3000 min <sup>-1</sup>
Frekvence sítě	50 Hz
Objem žlabu	2 l
Vnitřní hloubka žlabu T <sub>2</sub>	85 mm
Šířka stroje B <sub>1</sub>	400 mm
Délka stroje L <sub>1</sub>	750 mm
Příkon	50 W
Síťové napětí	230 V
Vnitřní Ø žlabu	100 mm
Vnější Ø žlabu	220 mm
Výška stroje	285 mm
Celková hmotnost	20 kg
Druh produktu	Bruska