

 KOMET**Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtávání M302, Typ: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238310 50
GTIN	4047109082397
Třída artiklu	24J

Popis**Provedení:**

K tomu je vhodné: č. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M a 268888 BK8425.

Upozornění:

Použití s vhodnou jemnou stavěcí hlavou B301. Vhodné vyměnitelné břitové destičky W30 levé a W30/W57 v neutrálním provedení.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 10IP
Vhodné pro jemnou nastavovací hlavici č. 238301	79; 93
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TO.X 1403..
Hrubé přestavení S	8 mm
VnějšíØ D ₁	25 mm
Užitná délka L ₁	77,5 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239653 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP