


**Garant**

**Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-E INOX, bez povlaku, Ø DC h8: 1,5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4009 1,5
GTIN	4067263133742
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

**Jako č. 114008.**

Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky **zvětšenému průměru otvoru jádra**. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s **3 dodatečnými upínacími plochami** pro použití v 3čelistovém sklíčidle.

- **Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.**
- **Bezpečné navrtávání bez středění nebo důlkování (i na zaobleném povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.**
- **Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špičky vrtáku do materiálu.**
- **Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.**
- **Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelistovém sklíčidle.**
- **Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.**
- **Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.**
- **Druhá strana otvoru bez otřepů.**
- **Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.**

Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozivzdorné oceli.

**Doporučení:**

**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Upozornění:**Vrták s válcovou stopkou, **bez upínacích ploch.****Technický popis**

Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky $L_c$	18 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	15,8 mm
Norma	DIN 338
Celková délka L	40 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	1,5 mm
Stopka	Válcová stopka
Vrcholový úhel	118 stupeň
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
$\varnothing$ stopky $D_s$	1,5 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	h8
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Typ	INOX
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	spirálový vrták

**Údaje o uživateli**

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	70 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P

Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	M
GG(G)	vhodný	30 m/min	K
CuZn	vhodný	50 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-EINOX Ø DC h8 1,5 mm

114008 1,5