

**Garant****SNGA 120408, KB7205, Rozsah použití: HART**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	255729 HART
GTIN	4045197511539
Třída artiklu	21H

## Popis

### Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.

**KB 7205:** Povlakovaná keramika z oxidu hlinitého a karbidu titanu pro obrábění tvrdých materiálů do 68 HRC.

Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: KB7205

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ot,

Provedení řezných hran: 0,2 mm×25°

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rozsah použití	HART
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Provedení řezných hran	0,2 mm×25°
Typ	KB7205
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNGA 120408
Počet výměn/řezání	8
Atribut názvu produktu	KB7205
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	250 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	210 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	180 m/min	H
GG(G)	omezené použití	250 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		