

**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1271 M10
GTIN	4067263135005
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 131265.****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	10 mm
Stoupání závitů	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Rozměr závitů	M10
Druh závitů	M
Stopka 4hran □	8 mm

Celková délka L	100 mm
Hloubka závitů	20 mm
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 371
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokré max.

vhodný

---

**Příslušenství**

Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M10

131265 M10