


**Garant****Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS N, bez povlaku, Ø DC h8: 5,1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4005 5,1
GTIN	4067263133537
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky **zvětšenému průměru otvoru jádra**. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s **3 dodatečnými upínacími plochami** pro použití v 3čelistovém sklíčidle.

**Jako č. 114004.**

- **Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.**
- **Bezpečné navrtávání bez středění nebo důlkování (i na zaobleném povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.**
- **Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.**
- **Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.**
- **Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelistovém sklíčidle.**
- **Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.**
- **Vrták nevíbruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.**
- **Druhá strana otvoru bez otřepů.**
- **Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.**

Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozi-vzdorné oceli.

**Doporučení:**

**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

## Technický popis

Ø stopky $D_s$	5,1 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	44,4 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Stopka	stopka se třemi upínacími plochami
Posuv $f$ v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ot,
Vrcholový úhel	118 stupeň
Jmenovitý Ø $D_c$	5,1 mm
Délka drážky pro třísky $L_c$	52 mm
Počet břitů $Z$	2
Norma	DIN 338
Celková délka $L$	86 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	70 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	omezené použití	50 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	30 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	27 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	22 m/min	P

Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	10 m/min	P
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
CuZn	omezené použití	50 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

### Příslušenství

Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSSN Ø DC h8  
5,1 mm

114004 5,1