


HOLEX**Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1856 M8
GTIN	4067263135388
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Typ C** (2 – 3 chodý náběh).**Jako č. 135855.****Technický popis**

Rozměr závitu	M8
Norma	DIN 371
Hloubka závitu	24 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Celková délka L	90 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E

Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	6,2 mm
Druh závitů	M
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E typ C M M8

135855 M8