


HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5256 M10
GTIN	4067263135241
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Technický popis

Rozměr závitů	M10
Závit Ø	10 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	M
Hloubka závitů	25 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Stoupání závitů	1,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet drážek na třísky	3

Norma	DIN 371
Počet břitů Z	3
Celková délka L	100 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M10

135255 M10