


HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5256 M16
GTIN	4067263135265
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Technický popis

Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitů	M16
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	12 mm
Hloubka závitů	40 mm
Druh závitů	M
Závit Ø	16 mm
Stoupání závitů	2 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	9 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	14 mm
Celková délka L	110 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M16

135255 M16