


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5451 M6 |
| GTIN | 4067263135302 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Vysoce stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

| | |
|-------------------------|---------|
| Rozměr závitu | M6 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm |
| Stoupání závitu | 1 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Druh závitu | M |
| Ø otvoru pod závit | 5 mm |
| Závit Ø | 6 mm |
| Hloubka závitu | 12 mm |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Celková délka L | 80 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Povlak | vaporizovaný |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | modrá |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | omezené použití | 15 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 15 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 6 m/min | M |
| CuZn | omezené použití | 13 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |

Příslušenství

Strojní závitník M M6

135450 M6

Strojní závitník6G M M6

135600 M6