



Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 158 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238301 158
GTIN	4047109005785
Třída artiklu	24B

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitů,

Použití:

Pro vyvrtávání Ø29,5 až 199 mm. Přestavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky (viz skupina 26) objednávejte samostatně.

Vnitřní chlazení: ano

Rozsah vřetena: 158 - 179 mm

Délka vyložení L₁: 90 mm

ABS® Ø stopky D_s: 100

Použití: 238310 70

Sada upínacích šroubů: 249900 SW10

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	100
Rozsah vřetena	158 - 179 mm
Použití	238310 70

Minimální $\varnothing D_{\min}$	158
Délka vyložení L_1	90 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW10
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtačování M302 Typ 70	238310 70
Sada upínacích šroubů DIN 913 10-dílná Pohon SW10	249900 SW10