

Garant**vějířovitý brusný kotouč long life CER kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5224 60
GTIN	4067263136545
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

- **Kvalitní, samoostřící keramické zrna (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přítlačný tlak.**
- **Brusný povlak pro studený brus.**
- **Robustní směšová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).**
- **Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.**

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.**

Odpovídá 565224.

Použití:

Univerzální broušení, broušení ploch, úběrové broušení a opracování hran.

Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Obsah	100
Ø otvoru	22,23 mm

Zrnitost	60
Popis tvaru	šikmé
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Aktivní brusný povlak, chladicí	ano
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučlong life CER kónický Zrnitost 60

565224 60

