


**HOLEX****Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější Ø Dc: 31mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG1582 31     |
| GTIN           | 4067263134381 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:****Jako č. 150182****Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.**

Broušeno z plného materiálu.

- **Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.**
- **Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.**
- **Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiAlN.**
- **Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.**
- **Atraktivní poměr ceny a užité hodnoty.**

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.

**Technický popis**

|   |            |
|---|------------|
| Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M16        |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/ot, |
| Tolerance stopky                        | h9         |
| Počet břitů Z                           | 3          |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od | 4,2 mm                          |
| Vnější Ø                           | 31 mm                           |
| Celková délka L                    | 71 mm                           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>            | 12 mm                           |
| Povlak                             | TiAlN                           |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku   | 90 stupeň                       |
| Řezný materiál                     | HSS                             |
| Rozteč břitů záhlubníku            | nestejně                        |
| Norma                              | DIN 335 C                       |
| Stopka                             | Válcová stopka s h9             |
| Vnitřní chlazení                   | ne                              |
| Barevný kroužek                    | zelená                          |
| Řada                               | Pro Steel                       |
| Druh produktu                      | Stupňovitý a kuželový záhlubník |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | vhodný          | 75 m/min       | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 70 m/min       | N       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 50 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 40 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 20 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Ocel < 55 HRC                 | omezené použití | 8 m/min        | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 18 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 15 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | omezené použití | 12 m/min       | S       |
| GG(G)                         | vhodný          | 20 m/min       | K       |
| CuZn                          | vhodný          | 20 m/min       | N       |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Uni        | vhodný          |
| mokrý max. | vhodný          |
| suché      | omezené použití |

## Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s  
nerovnoměrným dělením 90° Vnější Ø Dc 31 mm

150182 31