

**Garant**

**Hrubovací brusný kotouč univerzální, Ø kotouče × šířka kotouče/počty kusů:  
115X7/50mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5010 115X7/50
GTIN	4067263135449
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

- Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího brusného výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
- Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29)
- Úhel broušení 20° až 30°
- Hlavice: K použití s elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s na broušení svarů, povrchů a hran.

K univerzálnímu použití na INOX, ocel a litinu. Odpovídá katalogovému č. 560010.

**Specifikace:**

**28-A30R-BFX.**

**Technický popis**

Obsah	50
Ø kotouče	115 mm
Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>

Šířka kotouče	7 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30R-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Hrubovací brusný kotouč univerzální Ø kotouče x šířka  
kotouče 115X7 mm

---

560010 115X7