

HOLEX**TMSERROR, Ø kotoučů/počty kusů: 115/100**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5350 115/100
GTIN	4067263137184
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusu; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

Univerzální dělicí kotouč pro ocel a INOX, vysoký řezný výkon a stabilita.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí v_c 80 m/s.

Specifikace:

A30Q-BF. Pohodlné a stabilní řezání. Odpovídá 563500.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Tvar	42
------	----

Šířka kotouče	2 mm
Obsah	100
Popis tvaru	zalomený
Ø kotouče	115 mm
Pro tloušťky materiálů	6 - 10 mm
Specifikace	A30Q-BF
Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Dělicí kotouč HOLEX Pro, 2 v 1" Ø kotouče 115 mm

563500 115