

**HOLEX****TMSERROR, Ø kotoučů/počty kusů: 125/250**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5350 125/250
GTIN	4067263138402
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusku; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

**Univerzální dělicí kotouč pro ocel a INOX, vysoký řezný výkon a stabilita.**

### Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí  $v_c$  80 m/s.

### Specifikace:

**A30Q-BF.** Pohodlné a stabilní řezání. Odpovídá 563500.

### Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.**

## Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Popis tvaru	zalomený
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Obsah	250
Tvar	42
Specifikace	A30Q-BF
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	2 mm
Pro tloušťky materiálů	6 - 10 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		

---

## Příslušenství

Dělicí kotouč HOLEX Pro, 2 v 1" Ø kotouče 125 mm

563500 125