



Momentový šroubovák s 1/4palcovým upínáním bitů, se stupnicí, automatické vypínání, Maximální krouticí moment: 30cNm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659985 30 |
| GTIN | 4000896260027 |
| Třída artiklu | 630 |

Popis

Provedení:

- Vynikající čitelnost díky velké a zřetelné číselné indikaci.
- Krátká dráha pro uvolnění 36° s jasně slyšitelným signálem.
- Upínání bitů (1/4 palce - D 6,3 / F 6,3) s rychlým upnutím - rychlá výměna bitů jednou rukou.
- „Funkce ráčny“ s volnoběžným mechanismem, přepínání vpravo, vlevo a pevné umožňuje rychlou práci díky snadnému uchycení šroubů i v zúžených montážních podmínkách
- Uvolňovací mechanismus z vysoce legované nástrojové oceli - nízké opotřebení.
- Překročení hodnoty je vyloučeno díky spojce s funkcí vypnutí při přetížení („Slipper“).
- Snadno rozpoznatelný stav při zajištění díky symbolům na zámku.

Měrné jednotky: cNm/Nm

Přesnost: +/- 6 %

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Princip vypínání | mechanická kluzná spojka |
| Ukazatel | analogová |
| Rozsah utahovacích momentů | 2 - 30 cNm |
| Signalizace spuštění | haptický |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Data lze protokolovat | ne |
| Typ připojení | Upínání bitů 1/4 palcové |
| Rozsah utahovacích momentů | 0,02 - 0,3 Nm |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 cNm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Feedback | s vypínáním |
| Měřicí technika | mechanické |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % |
| Bitový upínač | D 6,3 |
| Bitový upínač | F 6,3 |
| Měření | Krouticí moment |
| Celková délka L | 196 mm |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Přepínatelné rozlišení | cNm |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Pevně nastavený utahovací moment | ne |
| Druh produktu | Momentový šroubovák |