

**RNGN 120700, PT600M, Rozsah použití: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255870 HART
GTIN	4960664545957
Třída artiklu	25F

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

S fazetkou: S02025

Provedení řezných hran: 0,2 mm × 25°

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 0,7 mm

Posuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 60 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 30 - 40 m/min

Technický popis

S fazetkou	S02025
Hloubka řezu a_p	0,2 - 0,7 mm
Rozsah použití	HART
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	H
Provedení řezných hran	0,2 mm × 25°

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 60 m/min
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	PT600M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	30 - 40 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RNGN 120700
Počet výměn/řezání	16
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení