

**TNGA 160412, PT600M, Rozsah použití: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255850 HART
GTIN	4960664546381
Třída artiklu	25F

Popis**Provedení:**Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

Druh: PT600M

S fazetkou: S02025

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,9 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 200 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
S fazetkou	S02025
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,9 mm
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 200 m/min
Rozsah použití	HART
Rohový rádius	1,2 mm

Druh	PT600M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNGA 160412
Počet výměn/řezání	6
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení