

**TNGA 160404, PT600M, Rozsah použití: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255842 HART
GTIN	4960664546343
Třída artiklu	25F

**Popis****Provedení:**Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

Druh: PT600M

S fazetkou: S02025

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 200 m/min**Technický popis**

S fazetkou	S02025
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Rozsah použití	HART
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 200 m/min
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	PT600M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNGA 160404
Počet výměn/řezání	6
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení