


Garant**Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2151 M3
GTIN	4067263135036
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 132150.**

Vysoce stabilní tvar.

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.**Výhoda:****Optimální vlastní náběh a bez následného řezání při zpětném vytáčení.****Technický popis**

Stoupání závitu	0,5 mm
Rozměr závitu	M3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	9 mm
Celková délka L	56 mm
Závit Ø	3 mm
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	2,5 mm

Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	3,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitníktyp B M M3

132150 M3