

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Třída artiklu	21U

Popis**Použití:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DCLNR/L 2525M12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 3

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Příložka	259038 7
Šroub pro podložku	259025 4
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259031 3
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M12
Velikost destiček	12 mm

Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	32 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka Typ 11	259038 11
Upínka Typ 7	259038 7
Upínka	259531
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka	259201
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Šroubek pro podložku	259171
Podložka Typ 3	259031 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka	259351