


HOLEX**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1646 M5
GTIN	4067263135128
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Jako č. 132645. Toleranční třída: ISO 2 6H****Technický popis**

Rozměr závitu	M5
Stopka 4hran □	4,9 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	2
Druh závitu	M
Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	5 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Hloubka závitu	15 mm

Počet břitů Z	2
Norma	DIN 371
Celková délka L	70 mm
Stoupání závitu	0,8 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E M M5

132645 M5