


Garant**Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2151 M12
GTIN	4067263135098
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 132150.**

Vysoce stabilní tvar.

Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typu B se silným utvářečem třísky.**Výhoda:****Optimální vlastní náběh a bez následného řezání při zpětném vytáčení.****Technický popis**

Závit Ø	12 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Druh závitů	M
Stopka 4hran □	7 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Rozměr závitů	M12
Počet břitů Z	3

Hloubka závitu	36 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Stoupání závitu	1,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Celková délka L	110 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitníktyp B M M12

132150 M12